

Vitrina de alto desempeño, fabricada en materiales de grado alimenticio, diseñada para exhibir efectivamente productos en el punto de venta.



CARACTERÍSTICAS

Termostato

Controlador que mejora el desempeño de la vitrina, garantizando la temperatura del producto para su consumo.



Exhibicion

Cuenta con dos niveles de exhibición: 2 charolas telescópicas prepintadas en el nivel superior y piso prepintado en el nivel inferior.



Material grado alimenticio

Fabricado con materiales de grado alimenticio y lámina prepintada. Mostrador y otros elementos en acero inoxidable.



Vidrio frontal curvo

Tienen un doble panel de vidrio templado, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds

Sistema de LEDs en charolas de exhibición y techo interior..



Espuma aislante ciclopentano

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



Almacenaje

Almacén en la parte inferior con piso en acero inoxidable.



Estación de trabajo

Mesa de trabajo desmontable fabricada en sanalite de alta resistencia.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas	
Alto:	1330 mm	A:	540 mm
Ancho:	2500 mm	A:	2411 mm
Profundo:	1130 mm	P:	855 mm
Volumen útil**		636 L / 484 L	
Puertas		3 Golpe (pre pintadas); 4 Corredizas (vidrio)	
Parrillas inferiores		4 (pre pintadas)	
Parrillas de exhibición		4 (pre pintadas)	
Dimensión de parrillas:		A: 1138 mm	P: 323 mm

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Longitud del cable	1.9 m
Iluminación	4 módulos, 112 LEDs totales
Tipo de enchufe 	NEMA5-15P
Control de temperatura	*Mecánico

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN


Rango de temperatura	0°C a -8°C
----------------------	------------

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20': 4
	40': 8
	53': 12
Peso empaque:	381 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 1400 mm
	Ancho: 2600 mm
	Profundo: 1173 mm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal



Vista lateral



*Dimensiones redondeadas al milimetro más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.

Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

26/01/2024